



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Portocaliu Otel 5.8 / plastic Oxid negru M10X80X60

Cod Articol	58094.101.060
Marcă	-
UBB	500689693801
UNSPSC	31162807
EAN	4059245107209
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Orange
D1_MM	21.5mm
Material	Otel/plastic
Tratament suprafață	Black Oxide
Filete	Filet metric
Info	Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare. Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piese din oțel clasa 5.8. Versiune: Piese din oțel oxidate negru.

Standarde

Specificatii tehnice

A	80
---	----

Desen tehnic

A1	91.5
B	11
D	16
D1	21.5
D2	23
H	37
H2	24
H3	53.5
H4	58
H1	10
Număr de dinți	22
L	60
X	10

