



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Verde signal Otel 5.8 / plastic Oxid negru M5X40X25

Cod Articol	58096.050.025
Marcă	-
UBB	500689699923
UNSPSC	31162807
EAN	4059245103829
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Verde signal
D1_MM	13mm
Material	Otel/plastic
Tratament suprafață	Black Oxide
Filete	Filet metric
Info	Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare. Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piese din oțel clasa 5.8. Versiune: Piese din oțel oxidate negru.

Standarde

Specificatii tehnice

A	40
---	----

Desen tehnic

A1	47
B	7.5
D	10
D1	13
D2	14.5
H	24.5
H2	15
H3	30
H4	33.5
H1	4
Număr de dinți	16
L	25
X	5

