



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Portocaliu Otel inoxidabil 1.4305/plastic M6X40X30

Cod Articol	58106.060.030
Marcă	-
UBB	500689756764
UNSPSC	31162807
EAN	4059245110698
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Culoare	Orange
D1_MM	13mm
Material	Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric

Info Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare. Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piese din oțel inoxidabil 1.4305. Versiune: Piese din oțel lucios.

Standarde

Specificatii tehnice

A	40
---	----

Desen tehnic

A1	47
B	7.5
D	10
D1	13
D2	14.5
H	24.5
H2	15
H3	30
H4	33.5
H1	4
Număr de dinți	16
L	30
X	6

