FABORY



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Roșu traffic Otel inoxidabil 1.4305/ plastic M6X40X50

Cod Articol	58110.060.050
Marcă	-
UBB	500689769551
UNSPSC	31162807
EAN	4059245110780
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Culoare	Roșu traffic
D1_MM	13mm
Material	Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric
Info	Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare.Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piesele din oțel lucios.

Standarde

Specificatii tehnice

A	40

Desen tehnic

A1	47
B	7.5
D	10
D1	13
D2	14.5
H	24.5
H2	15
H3	30
H4	33.5
H1	4
Număr de dinți	16
L	50
X	6

