



KIPP Cam levers, external thread Oțel inoxidabil 1.4308/1.4305 M8X30

Cod Articol	58119.080.030
Marcă	-
UBB	500689943057
UNSPSC	31162807
EAN	4059245209866
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	27.1mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	1.4308/1.4305

Filete Filet metric

Info Material: Mânere 1.4308. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant, șaibă și șurub 1.4305. Versiune: Mânerele electropolisat. Șaibă de mișcare neagră. Pin pivotant, șaibă și șurub lucios. Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate

Standarde

de fluaj când
sunt sub sarcină
constant.Referință
desen: 1) știft
filetat pentru
reglarea fină a
mâneruluiadjustable

Specificatii tehnice

A	96
A1	108
B	33.3
B1	24
Forță manuală FH (N)	350
D	8
D1	27.1
D2	11
F	8
H	18
H1	28.5
L	30
S	1.5

Desen tehnic

