



KIPP Clamping levers flat, external thread Portocaliu Zinc turnat/ oțel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M8X80X35

Cod Articol	58125.081.035
Marcă	-
UBB	500689955184
UNSPSC	31162807
EAN	4059245087143
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Orange
D1_MM	21.2mm
Material	Zinc turnat/otel
Tratament suprafață	Acoperire plastic/ oxid negru
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner din zinc turnat EN 12844. Piese din oțel clasa 5.8.Versiune: Mâner acoperit cu plastic. Piese din oțel oxidate negru.

Standarde

Specificatii tehnice

A	80
A1	91
B	11.7
D	16
D1	21.2
D2	22
H	37

Desen tehnic

H2	23.8
H3	38
H4	42
H1	10
Număr de dinți	22
L	35
X	8

