



## Stifturi indexoare cu bila si slot, LONG LOK, presiune ridicata Otel inoxidabil 1.4305 M8

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 58531.080.001        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500689811460         |
| UNSPSC      | 31162807             |
| EAN         |                      |
| PKG. of 10  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici


|                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1_MM           | 5mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip antrenare   | Crestat                                                                                                                                                                                                                      |
| Material        | Oțel inoxidabil                                                                                                                                                                                                              |
| Material tehnic | 1.4305                                                                                                                                                                                                                       |
| Filete          | Filet metric                                                                                                                                                                                                                 |
| Info            | Material: Manșon<br>Oțel 1.4305. Bilă<br>Oțel 1.4034. Arc Oțel<br>1.4310. Filet LONG-<br>LOK de blocare<br>din nylon. Variantă:<br>Deschis la<br>culoare. Bilă tratată<br>termic. L2 =<br>aproximativ 2x pasul<br>filetului. |

### Standarde

### Specificatii tehnice

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| D                               | 8   |
| D1                              | 5   |
| F1 = springiness beginning in N | 47  |
| F2 = springiness end in N       | 73  |
| H                               | 1.5 |
| L1                              | 8   |

### Desen tehnic



|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Torsiunea<br>de desfacere<br>aproximativă (în Nm) | 0.37 |
| N                                                 | 1.2  |
| L                                                 | 16   |
| Forța de strângere<br>aproximativă (în Nm)        | 1.09 |