



KIPP Cam-action indexing plungers without nut Oțel 5.8, pin tratat Oxid negru M12X6

Cod Articol	58638.120.006
Marcă	-
UBB	500689901964
UNSPSC	31162807
EAN	4059245018314
PKG. of 4	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
D1_MM	12mm
Material	Oțel
Tratament suprafață	Black Oxide
Filete	Filet metric

Info
 Material: Oțel clasă 5.8
 Versiune: Negru oxidat. Pin tratat și polizat.
 Note: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.

Standarde

Specificatii tehnice

B	10.8
B1	3.6
D	6
D1	12
D2	12

Desen tehnic

F1 = springiness
beginning in N

8

F2 = springiness end
in N

15

F x 30° 1.8

H 8

L2 30

L3 25

L 46.8

