



KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Oțel, maner bila termoplastic negru/gri 25MM

Cod Articol	58643.000.025
Marcă	-
UBB	500689907250
UNSPSC	31162807
EAN	4059245021444
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	50mm
Material	Oțel
Info	Material: Oțel. Buton sferic termoplastic.Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis.Note: Aceste indexoare cu bușe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bușei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.

Standarde

Specificatii tehnice

D	25
D1	50
D2	42

Desen tehnic

D3 38

F1 = springiness
beginning in N 39

F2 = springiness end
in N 73

L1 51

L2 58.5

L3 13

L4 6

L5 3

L 60

