



KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Oțel inoxidabil M10X35

Cod Articol	58722.100.035
Marcă	-
UBB	500690043855
UNSPSC	31162807
EAN	4059245022731
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	10mm
Material	Oțel inoxidabil
Info	Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Buton rozetă și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil. Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC. Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează

Standarde

bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = $S \cdot \tau$ aB max. Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724

Specificatii tehnice

Orificiu de intrare (H11)	10
D	25.4
D1	10
D2	11.86
D3	14.2
D4	7.4
L1	9
L2	25.7
L3	17.8
L	35
Forța de forfecare (forfecare dublă), max (în kN)	100.1

Desen tehnic

