

Fischer DIBLON pentru beton celular Plastic Nilon (poliamidă) GB 10

Cod Articol	63300.100.001
Marcă	-
UBB	950372003596
UNSPSC	31162103
EAN	4006209504925
PKG. of 20	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Culoare	Gri
Material	Plastic
Aprobare	Zulassung
Nr. tip	GB
Info	*Zona de tensionare a panourilor de tavan sau acoperiș din beton celular conform DIN 4223. Sarcinile permise sunt valide pentru șuruburile de siguranță Fischer. Pentru proiectarea unei aplicații întreaga aprobare tehnică trebuie luată în considerare.

Standarde

Specificatii tehnice

Beton celular $\geq$ P3,3 (GB3,3)	0.5
Beton celular $\geq$ P4,4 (GB4,4)	0.6
Beton celular $\geq$ PB 2, PP2 (G2)	0.25
Beton celular $\geq$ PB 3,3 (GB3,3)*	0.5

Desen tehnic



Beton celular $\geq$ PB4, 0.6 PP4 (G4)	
Adâncimea de găurire (min.)	65
Burghiu $\varnothing$	10
L (mm)	55
Șurub $\varnothing$	7
Tip	GB 10