

FISCHER Bulon de ancorare FBN II O#el Zincat 8/70 (8X131)



Cod Articol	63324.080.070
Marcă	-
UBB	500504267799
UNSPSC	31162101
EAN	4006209407776
PKG. of 20	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Tip	8/70 (8X131)
Remarci	do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe

Standarde

de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Specificatii tehnice

Diametru (d-D)	M8
d_o	8
hef	40
kN	2,9-6,1
Lungime (L) (mm)	131
Min. td	126
Inel \varnothing	16X1,6
t_{fix}	70

Desen tehnic

