

FISCHER Diblu cui tip N-Z Plastic Nilon (poliamidă) Zincat N5X40MM Maro



Cod Articol	63611.050.040
Marcă	-
UBB	950372048724
UNSPSC	31162103
EAN	4006209962084
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Diameter	5 mm
Lungime	40 mm
Culoare	Asortat
Material	Plastic
Tratament suprafață	Zincat
Nr. tip	N-Z
Info	Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate. Sarcina permisă include un factor de siguranță 4. Cu cui zincat oțel inoxidabil A2 cu locaș Pozidriv (Z) pre-asamblat.

Standarde

Specificatii tehnice

Cărămidă Mz12	0.14
Beton celular ≥ PB 2, PP2 (G2)	0.03
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)	0.5
Beton C20/25	0.16
D (mm)	5

Desen tehnic



Adâncimea de
găurire (min.)

55

Burghiu ø

5

Rază prindere (max.)

15

L (mm)

40

Dimensiune cui

3.5

Piatră ponce V4

0.05

Cărămidă var KS12

0.14

Tip

N5X40 BR