



Șuruburi inbus filet UNC seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu 3/8-16X4.1/2

Cod Articol	U07000.037.0450
Marcă	-
UBB	500620907955
UNSPSC	31161605
EAN	8717077358201
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3/8 Inch
Lungime	4.1/2 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Alloy steel
Material tehnic	ASTM A574
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse

Info

Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului. Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletro galvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire. Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate

Standarde

ASME B18.3

Specificatii tehnice

A	0.562
H	0.375
J	0.3125
LT (min.)	1.25
Filete pe inch	16

Desen tehnic

