



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Simplu #0-80X1 Inch

Cod Articol	U07566.006.0100
Marcă	-
UBB	500621042323
UNSPSC	31161518
EAN	8717077368743
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.0
Lungime	1 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Alloy steel
Material tehnic	ASTM F835
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Fine

Info
ft = complet
filetateDatorită
geometriei
nefavorabile a
capului aceste
organe de
asamblare au
o capacitate
de sarcină
redușă.ATENȚIE:
toleranța filetului
conform standardului
este 3A pentru
mărimi de filet
până la 1 inch,
zincarea poate

Standarde

ASME B18.3

provoca probleme de
potrivire.

FABORY

Specificatii tehnice

A	0.138
H	0.044
J	0.035
LT (min.)	0.5
Filete pe inch	80

Desen tehnic

