



**Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american
UNF ASME B18.3 Alloy
steel ASTM F835 Zincat
5/16-24X1.1/2**

Cod Articol	U07567.031.0150
Marcă	-
UBB	500625368708
UNSPSC	31162400
EAN	8715492887665
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5/16 Inch
Lungime	1.1/2 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Alloy steel
Material tehnic	ASTM F835
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Unified National Fine

Info

Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. ATENȚIE: toleranța filetului conform standardului este 3A pentru mărimi de filet până la 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.

Standarde

ASME	B18.3
------	-------

Specificatii tehnice

A	0.656
H	0.198
J	0.1875
LT (min.)	1.12
Filete pe inch	24

Desen tehnic

