



Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf zimțat, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Simplu #8-32X1/8

Cod Articol	U07890.016.0012
Marcă	-
UBB	500624426242
UNSPSC	31161518
EAN	8717077374959
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.8
Lungime	1/8 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Alloy steel
Material tehnic	ASTM F912
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Knurled cup
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse

Info

All dimensions in above table are in inches. Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Standarde

ASME B18.3

Specificatii tehnice

C (max.)	0.087
J	0.078125

Desen tehnic

T (min.)	0.09
Filete pe inch	32

FABORY

