FABORY



Șuruburi **ASME B18.6.3 cu cap rotund** locaș **crestat/ cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincat 1/4-20X1/2**

Cod Articol	U24212.025.0050
Marcă	-
UBB	500624927363
UNSPSC	31161504
EAN	8712423000094
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1/4 Inch
Lungime	1/2 Inch
Tip antrenare	Slotted/Phillips Combination
Forma de cap	Cap semirotund
Material	Low carbon steel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	20
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standarde

ASME	B18.6.3

Specificatii tehnice

Desen tehnic

A (max.)	0.472
H (max.)	0.175
J (max.)	0.075
Nr. locaş cruce	3
T (max.)	0.109

FABORY

