



Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincat 5/16-18X6.

Cod Articol	U24540.031.0600
Marcă	-
UBB	500624952262
UNSPSC	31161504
EAN	8715492974051
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5/16 Inch
Lungime	6 Inch
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Low carbon steel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	18

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standarde

ASME B18.6.3

Specificatii tehnice

A (max.) 0.597

Desen tehnic

H (max.) 0.191

J (max.) 0.084

T (max.) 0.088

