



Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincat 3/8-16X1.

Cod Articol	U24540.037.0100
Marcă	-
UBB	500624952593
UNSPSC	31161504
EAN	8715492974099
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3/8 Inch
Lungime	1 Inch
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Low carbon steel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	16

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standarde

ASME B18.6.3

Specificatii tehnice

A (max.)	0.717
H (max.)	0.23

Desen tehnic

J (max.)	0.094
T (max.)	0.106

FABORY

