



Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Alamă 3/8-16X1.

Cod Articol	U48170.037.0100
Marcă	-
UBB	500624969688
UNSPSC	31161504
EAN	8717077790070
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3/8 Inch
Lungime	1 Inch
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Alamă
Direcție filet	Dreapta
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	16

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	--

Standarde

ASME	B18.6.3
------	---------

Specificatii tehnice

A (max.)	0.717
H (max.)	0.23
J (max.)	0.094

Desen tehnic

T (max.) 0.106

FABORY

