



## Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap cilindric locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel inoxidabil A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/4

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | U51120.008.0075      |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500624992284         |
| UNSPSC      | 31161504             |
| EAN         | 8717077795150        |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Diameter        | NO.2                    |
| Lungime         | 3/4 Inch                |
| Tip antrenare   | Crestat                 |
| Forma de cap    | Cap cilindric           |
| Material        | Oțel inoxidabil         |
| Material tehnic | ASTM F837 304           |
| Direcție filet  | Dreapta                 |
| Filete          | Unified National Coarse |
| Filete pe inch  | 56                      |

Info  
Screws with diameter  $\leq$  No.5 and length  $\leq$  1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length  $\leq$  2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

### Standarde

ASME B18.6.3

### Specificatii tehnice

A (max.) 0.167

### Desen tehnic

H (max.) 0.053

J (max.) 0.031

T (max.) 0.031

