



**Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american
UNF ASME B18.3 Oțel
inoxidabil ASTM F879 304
CW / CW1 #10-32X1/2 ft**

Cod Articol	U51566.019.0050
Marcă	-
UBB	500621338929
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394322
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.10
Lungime	1/2 Inch
Clasă	CW / CW1
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	ASTM F879 304
Direcție filet	Dreapta
Filete	Unified National Fine

Info
ft = complet
filetateDatorită
geometriei
nefavorabile a
capului aceste
organe de
asamblare au
o capacitate
de sarcină
redușă.ATENȚIE:
toleranța filetului
conform standardului
este 3A pentru
mărimi de filet
până la 1 inch,
zincarea poate

Standarde

ASME B18.3

provoca probleme de
potrivire.

FABORY

Specificatii tehnice

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT (min.)	0.88
Filete pe inch	32

Desen tehnic

