

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M4X60

Číslo položky	01000.040.060
Značka	-
UBB	500644971540
UNSPSC	31161620
EAN	8717077046801
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	60 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technické špecifikácie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	60
P	0.7
s	7

Technický náčrt

