

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M20X100

Číslo položky	01000.200.100
Značka	-
UBB	950351015918
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009227
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	100 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Technický náčrt

