



Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X32X18,6

Číslo položky 01040.080.032

Značka -

UBB 500644606815

UNSPSC 31161620

EAN 8717077009233

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	32 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN 609

Technické špecifikácie

b:50mmL≤150mm	16.5
b (min.): L150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d-D	M8
ds (k6)	9
k	5.3
L (mm)	32
Lg (max.)	18.6
P	1.25
s	13
Tolerancia vrtákov ø	H7

Technický náčrt

