


Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X70X54,6



Číslo položky 01040.080.070

Značka -

UBB 500644607490

UNSPSC 31161620

EAN 8717077009295

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M8
Dĺžka (L) (mm)	70
L _g (max.)	54.6
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

DIN 609

Technické špecifikácie

b:50mm<L≤150mm	16.5
b (min.): L>150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d _s (k6)	9 (9,001-9,010)
k	5.3
P	1.25
s	13
Tolerancia vrtákov ø	H7

Technický náčrt

