



Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X30X13,9

Číslo položky 01040.100.030

Značka -

UBB 950351991084

UNSPSC 31161620

EAN 8715492018069

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	30 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN 609

Technické špecifikácie

b:50mmL≤150mm	19.5
b (min.): L150mm	24.5
b:L≤50mm	17.5
d-D	M10
ds (k6)	11
k	6.4
L (mm)	30
Lg (max.)	13.9
P	1.5
s	16
Tolerancia vrtákov ø	H7

Technický náčrt

