



Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X80X61,9

Číslo položky 01040.100.080

Značka -

UBB 500644607805

UNSPSC 31161620

EAN 8717077009332

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	80 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN 609

Technické špecifikácie

b:50mmL≤150mm	19.5
b (min.): L150mm	24.5
b:L≤50mm	17.5
d-D	M10
ds (k6)	11
k	6.4
L (mm)	80
Lg (max.)	61.9
P	1.5
s	16
Tolerancia vrtákov ø	H7

Technický náčrt

