



Šest'hranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Nelegovaná 100 M16X25

Číslo položky	01050.160.025
Značka	-
UBB	950351125493
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019332
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	25 mm
Trieda	100
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN ≈6921

Technické špecifikácie

d-D	M16
dc	31
k	11.2
L (mm)	25
P	2
s	22

Technický náčrt

