FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ **Nelegovaná 8.8 M10X1,00X40**

Číslo položky	01061.100.040
Značka	-
UBB	950351131251
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020505
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	40 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1
s	17

Technický nákres

