FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou MF DIN 960** Oceľ **Pozinkované 8.8 M16X1,50X140**

Číslo položky	01062.160.140
Značka	-
UBB	500648075926
UNSPSC	31161620
EAN	8717077201521
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	140 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	1.5
s	24

Technický nákres

