



Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X55

Číslo položky	01200.100.056
Značka	-
UBB	952351613049
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025500
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	55 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	16

Technický náčrt

