



Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M27X260

Číslo položky	01200.270.260
Značka	-
UBB	950351162439
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027986
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Dĺžka	260 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	260
P	3
s	41

Technický náčrt

