FABORY



# **Skrutka so** šesťhrannou **hlavou ISO 4017/ DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M3X5**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 01210.030.005 |
| Značka | - |
| UBB | 500645000646 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077049703 |
| PKG. of 500 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M3 |
| Dĺžka | 5 mm |
| Trieda | 8.8 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šesťhranné |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Pozinkované |
| Závit | Metrický závit |

## Normy

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4017 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d-D | M3 |
| k | 2 |
| L (mm) | 5 |
| P | 0.5 |
| s | 5.5 |

## Technický nákres

