




Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X6

Číslo položky	01210.030.006
Značka	-
UBB	950351060468
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029201
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	6 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M3
k	2
L (mm)	6
P	0.5
s	5.5

Technický náčrt

