



Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X10

Číslo položky	01210.030.010
Značka	-
UBB	950351060617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029225
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	10 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M3
k	2
L (mm)	10
P	0.5
s	5.5

Technický náčrt

