FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou ISO 4017/ DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M3X12**

Číslo položky	01210.030.012
Značka	-
UBB	950351060799
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029232
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	12 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M3
k	2
L (mm)	12
P	0.5
s	5.5

Technický nákres

