



## Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X20

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01210.030.020         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950351060955          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492029263         |
| PKG. of 500   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Priemer             | M3             |
| Dĺžka               | 20 mm          |
| Trieda              | 8.8            |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran      |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné     |
| Materiál            | Oceľ           |
| Smer závit          | Pravý          |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované    |
| Závit               | Metrický závit |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |

### Technické špecifikácie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M3  |
| k      | 2   |
| L (mm) | 20  |
| P      | 0.5 |
| s      | 5.5 |

### Technický náčrt

