




Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X25

Číslo položky	01210.030.025
Značka	-
UBB	950351061037
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029270
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	25 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M3
k	2
L (mm)	25
P	0.5
s	5.5

Technický náčrt

