

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M24X220

Číslo položky	01220.240.220
Značka	-
UBB	954351335821
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035042
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	220 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	220
P	3
s	36

Technický náčrt

