

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M24X75

Číslo položky	01237.240.075
Značka	-
UBB	500648293313
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234994
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	75 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Technický náčrt

