




Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X1,00X40

Číslo položky 01242.100.040

Značka -

UBB 500651179185

UNSPSC 31161620

EAN 8717077331488

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	40 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

NF	E25-151
NEN	1568
DIN	961
ISO	8676

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1
s	16

Technický náčrt

