




Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X1,25X35

Číslo položky 01242.120.035

Značka -

UBB 500651179672

UNSPSC 31161620

EAN 8717077331532

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	35 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	35
P	1.25
s	18

Technický náčrt

