




Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M10X1,00X40/S=17

Číslo položky 01251.100.040

Značka -

UBB 951351604891

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040329

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	40 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

NEN	1568
DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1
s	17

Technický náčrt

