

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované čierno pasivované |8| M8

Číslo položky	01326.080.001
Značka	-
UBB	950355887635
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407115
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technický náčrt

