FABORY

Šesťhranná **matica DIN 934** Oceľ **Pozinkované** čierno **pasivované |8| M14**

Číslo položky	01326.140.001
Značka	-
UBB	950355958188
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407146
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Trieda	|8|
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technický nákres

