

Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Pozinkované |8| M8X1,00

Číslo položky	01330.080.100
Značka	-
UBB	950355019239
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174054
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M8
m	6.5
P	1
s	13

Technický náčrt

