

## Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M27

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01336.270.001         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500571892974          |
| UNSPSC        | 31161727              |
| EAN           | 8715494282185         |
| PKG. of 50    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Priemer             | M27                                             |
| Trieda              | 8                                               |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                                       |
| Materiál            | Oceľ                                            |
| Smer závit          | Pravý                                           |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkový povlak bez<br>Cr6+- ISO 10683<br>flZnnc |
| Závit               | Metrický závit                                  |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |

### Technické špecifikácie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M27 |
| m   | 22  |
| P   | 3   |
| s   | 41  |

### Technický náčrt

