

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M6X0,75 (≠DIN)

Číslo položky	01340.060.075
Značka	-
UBB	950355299328
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407191
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M6
m	5
P	0.75
s	10

Technický náčrt

